



SELENIUM

**MB4.0
SELENIUM**

Midbass profissional de 12" para sistemas de reprodução sonora de alta potência na faixa dos graves e médios-graves, possui elevada eficiência, baixa taxa de compressão de potência e alta fidelidade. Projetado para caixas de pequeno volume, o 12MB4.0 é um alto-falante robusto, que foi desenvolvido e testado nas condições mais severas de utilização.

A bobina móvel possui 100 mm (4") de diâmetro, fio de alumínio redondo enrolado em forma de fibra de vidro com exclusivo sistema IN/OUT (o fio é enrolado no lado interno e externo da forma) com adesivos especiais a fim de suportar elevados níveis de potência.

O conjunto magnético foi desenvolvido utilizando software de elementos finitos. Possui campo magnético simétrico de forma a minimizar a distorção harmônica. Dissipação térmica com sistema combinado de alta condução e alta convecção térmica, garantindo a bobina móvel manter a temperatura de trabalho dentro dos limites.

O anel da suspensão em tecido moldado em forma de "M" e impregnado com resinas especiais, melhora o acoplamento acústico com o cone, reduzindo a distorção e a produção de ondas estacionárias.

Sistema triplo de aranhas foi desenvolvida com software de elementos finitos, de modo a deslascar-se simetricamente, mantendo a compliância sem desgaste e assegurando ao produto um maior controle de todo o sistema móvel juntamente com o anel da suspensão.

O cone, fabricado com fibras longas e impregnado com resinas especiais garante ao conjunto móvel grande estabilidade e perfeita reprodução das frequências graves e médio-graves.

A carcaça, injetada em alumínio, garante rigidez estrutural, auxilia o sistema de dissipação de calor gerado pela bobina móvel.

A exposição a níveis de ruído além dos limites de tolerância especificados pela Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1*, pode causar perdas ou danos auditivos. A Selenium não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos. (*Portaria 3214/78).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal	305 (12)	mm (in)
Impedância nominal	4	Ω
Impedância mínima @ 182 Hz	4,5	Ω
Potência		
Programa musical ¹	4.000	W
RMS (NBR 10.303) ²	2.000	W
AES ³	1.300	W
Sensibilidade (1W@1m) média entre 102 e 2.300 Hz	91	dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.)	4,6	dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2	3,7	dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10	1,1	dB
Resposta de frequência @ -10 dB	80 a 3.000	Hz
Frequência de corte mínima recomendada (12 dB / oit)	60	Hz

¹ Especificações para uso de programa musical e de voz, permitindo distorção harmônica máxima no amplificador de 5%, sendo a potência calculada em função da tensão na saída do amplificador e da impedância nominal do transdutor.

² Norma Brasileira NBR 10.303, com a aplicação de ruído rosa durante 2 horas ininterruptas.

³ Norma AES (100 - 1.000 Hz).

PARÂMETROS DE THIELE-SMALL

Fs (frequência de ressonância)	97,5	Hz
Vas (volume equivalente do falante)	9	l
Qts (fator de qualidade total)	0,87	
Qes (fator de qualidade elétrico)	0,92	
Qms (fator de qualidade mecânico)	15,61	
ηo (eficiência de referência em meio espaço)	0,91	%
Sd (área efetiva do cone)	0,0530	m ²
Vd (volume deslocado)	292,1	cm ³
Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção)	5,5	mm
Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano)	10,0	mm

Condições atmosféricas no local de medição dos parâmetros TS:

Temperatura	25	°C
Pressão atmosférica	1.047	mb
Umidade relativa do ar	51	%

Parâmetros de Thiele-Small medidos após amaciamento de 2 horas com metade da potência NBR.

É admitida uma tolerância de ± 15% nos valores especificados.

PARÂMETROS ADICIONAIS

βL	15,3	Tm
Densidade de fluxo no gap	0,71	T
Diâmetro da bobina	100	mm
Comprimento do fio da bobina	29,0	m
Coefficiente de temperatura do fio (α25)	0,00285	1/°C
Temperatura máxima da bobina	350	°C
θvc (temperatura máx. da bobina/potência máx.)	0,3	°C/W
Hvc (altura do enrolamento da bobina)	28,0	mm
Hag (altura do gap)	17,0	mm
Re (resistência da bobina)	3,1	Ω
Mms (massa móvel)	113,1	g
Cms (compliância mecânica)	0,02	µm/N
Rms (resistência mecânica da suspensão)	4,4	kg/s

PARÂMETROS NÃO-LINEARES

Le @ Fs (indutância da bobina na ressonância)	1,833	mH
Le @ 1 kHz (indutância da bobina em 1 kHz)	0,891	mH
Le @ 20 kHz (indutância da bobina em 20 kHz)	0,352	mH
Red @ Fs (resistência de perdas na ressonância)	0,67	Ω
Red @ 1 kHz (resistência de perdas em 1 kHz)	3,06	Ω
Red @ 20 kHz (resistência de perdas em 20 kHz)	21,45	Ω
Krm (coeficiente da resistência de perdas)	10,4	mΩ
Kxm (coeficiente da indutância da bobina)	13,4	mH
Errm (expoente da resistência de perdas da bobina)	0,65	
Exm (expoente da indutância da bobina)	0,69	




INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Material do ímã	Ferrite de bário
Peso do ímã	3.440 g
Diâmetro x altura do ímã	220 x 24 mm
Peso do conjunto magnético	12.700 g
Material da carcaça	Alumínio injetado
Acabamento da carcaça	Pintura epoxi, cor cinza
Material do fio da bobina	Alumínio
Material da fôrma da bobina	Fibra de vidro
Material do cone	Celulose fibra longa
Volume ocupado pelo falante	6,2 l
Peso líquido do falante	16.100 g
Peso total (incluindo embalagem)	17.200 g
Dimensões da embalagem (C x L x A)	35,2 x 34,0 x 22,7 cm

INFORMAÇÕES PARA MONTAGEM

Número de furos de fixação	8
Diâmetro dos furos de fixação	7,0 mm
Diâmetro do círculo dos furos de fixação	294 mm
Diâmetro do corte para montagem frontal	281 mm
Diâmetro do corte para montagem traseira	275 mm
Tipo do conector	Pressão p/ fio nu
Polaridade	Tensão + no borne vermelho: deslocamento p/ frente
Distância mín. entre parede da caixa e a traseira do falante	75 mm




Dimensões em mm.




SELENIUM

**MB4.0
SELENIUM**


CURVAS DE RESPOSTA (0° e 45°) NA CAIXA DE TESTE EM CÂMARA ANECÓICA, 1 W / 1 m




CURVAS DE RESPOSTA POLAR



CURVAS DE IMPEDÂNCIA E FASE AO AR LIVRE



CURVAS DE DISTORÇÃO HARMÔNICA A 10% DA POTÊNCIA NBR, A 1 m



COMO ESCOLHER O AMPLIFICADOR

O amplificador deve ser capaz de fornecer o dobro da potência RMS do alto-falante. Este headroom de 3 dB deve-se à necessidade de acomodar os picos que caracterizam o sinal musical.

CALCULANDO A TEMPERATURA DA BOBINA

Evitar que a temperatura da bobina ultrapasse seu valor máximo é extremamente importante para a durabilidade do produto. A temperatura da bobina pode ser calculada através da equação:

$$T_B = T_A + \left(\frac{R_B}{R_A} - 1 \right) \left(T_A - 25 + \frac{1}{\alpha_{25}} \right)$$

T_A, T_B = temperaturas da bobina em °C.

R_A, R_B = resistência da bobina nas temperaturas T_A e T_B , respectivamente.

α_{25} = coeficiente de temperatura do condutor, a 25 °C.

COMPRESSÃO DE POTÊNCIA

A elevação da resistência da bobina com a temperatura provoca uma redução na eficiência do alto-falante. Por esse motivo, se, ao dobrarmos a potência elétrica aplicada, obtivermos um acréscimo de 2 dB no SPL ao invés dos 3 dB esperados, podemos dizer que houve uma compressão de potência de 1 dB.

COMPONENTES NÃO-LINEARES DA BOBINA

Devido ao acoplamento com a ferragem do conjunto magnético, a bobina dos alto-falantes eletrodinâmicos exibe um comportamento não-linear que pode ser modelado através de diversos parâmetros. Os parâmetros K_{rm} , K_{xm} , E_{rm} e E_{xm} , por exemplo, permitem calcular o valor da resistência e da indutância da bobina em função da frequência.

PROJETO(S) DE CAIXA(S) ACÚSTICA(S) SUGERIDA(S)

Para outros projetos de caixas acústicas, consulte nosso website.

CAIXA DE TESTE UTILIZADA

Caixa bass reflex c/ 1 duto 30cm x 12cm x 14cm, volume interno de 33 litros.